


**Kugel-Abstoßbalken nach IAAF**

Aus GFK, gefertigt nach neuester IAAF-Vorschrift.

7047



**Regenabdeckung**

Für Kugel- und Diskuswurfkreis. Stabile, verzinkte Stahlblech-Konstruktion mit seitlicher Neigung für guten Wasserabfluss. Optimaler Schutz gegen Witterungseinflüsse. Leicht zu bedienen durch die 4 Tragegriffe.

7085



**Abwurftring**

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, verzinkt, Ø 2,13 cm, 7 cm hoch. Lieferung nur Abwurftring ohne Betonplatte!

7071 ①

Für Diskuswurf, aus Stahl, verzinkt, 2-teilig, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, nach Vorschrift.

7081 ②

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, Ø 2,13 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt mit Speichen.

7083 ③

Für Diskuswurf, aus Stahl, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt, mit Speichen.

7084 ④

Für Kugelstoßen, klappbar, Höhe 2 cm, lackiert.

7050 ⑤



**Hallen-Stoßanlage**

Abstoßring, Ø 2,13 m, Höhe 2 cm, ist mit Kunststoff-Abstoßbalken auf zweiteiliger Holzplatte aufgeschraubt. Ideale Anlage für Hallentraining, leicht transportierbar.

7055



**Abstoßanlagen für Rollstuhlfahrer auf Anfrage!**




**Plastilin**

Rot, schmale Ausführung, Länge 295 mm. Breite unten 25 mm. Seitenkante abgeschrägt 20 mm. Stärke 10 mm. 1 Satz = 4 Streifen.

4086 Satz

Rot, einseitig abgeschrägt, für einen Balken. Länge 300 mm. Breite unten 50 mm. Stärke 7 mm. 1 Satz = 8 Streifen.

4081 Satz




**Hammerwurf-Einlagesegmente**

Vierteilig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zum Einlegen in Diskuswurftring. Hiermit wird der Ø von 2,50 auf 2,13 m verkleinert und entspricht der Vorschrift.

7105

LEICHTATHLETIK



**Einlagebrett**

Mit Regupol-Belag, schwarz imprägniert, für beidseitige Plastilinauflage. 1220 x 15 x 98 mm (B x H x T) Ohne Plastilin.

4084 ⑤



**Einlagebrett (extra)**

Aus Holz, schwarz, imprägniert. 1220 x 15 x 98 mm (B x H x T).

4083 ⑥

**Anlauf-Kontrollmarken**

Runde, lackierte Metallplättchen, farbig sortiert.

4089



**Abziehvorrichtung**

Für Plastilin bei Einlagebrett mit Regupol-Belag. Brett wird komplett in die Vorrichtung eingelegt. Plastilin kann auf beiden Seiten exakt auf 45 Grad abgezogen werden.

4090

**AUS EIGENER PRODUKTION**



**BENZ® Einlagebrett-Ständer**

Stahlrohr-Konstruktion, lackiert, zur Aufnahme von 8 Einlagebrettern. Bei Veranstaltungen sehr zu empfehlendes Hilfsmittel. Lieferung ohne Einlagebretter.

4087